

KAPPA

9688FTP150P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582316131

Numărul de comandă 00802031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Kappa
Tip	Rola fixă
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	960 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	800 kg
Capacitate de încărcare statică	1600 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	200 mm
Lățime totală	98 mm
Greutate totală	5,26 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Benză de rulare	60 mm
Lățimea corpului	60 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de rulare (D)	42 malul D

FURCA

Material	Fontă sau fier forjat, greu
Formă/Furcă	Larg, Rezistent
Culoare	Pasivat în albastru
	✓
Diametru cupolă	96 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	135 mm
Lățimea plăcii	110 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

KAPPA

9688FTP150P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582316131

Numărul de comandă 00802031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

