

# AGILA

2470XSP125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582340686



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Agila                      |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора  |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                     |
| Электропроводящий                  | ✓                          |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                      |
| Общая высота                       | 163 mm                     |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса        | Полиамид, электропроводящий                |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный, электропроводный |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник           |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                           |
| Диаметр                 | 125 mm                                     |
| Ширина Протектор        | 32 mm                                      |
| Твердость Протектор (D) | 40 Береговая D                             |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Материал              | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы            | Широкая                |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом      |
| Офсет (Смещение)      | 41 mm                  |
| Радиус поворота       | 103,5 mm               |
| Поворотное соединение | 207 mm                 |

## ФИТИНГ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Тип фитинга                 | Синтетический расширитель, круглый              |
| Распорный фитинг (минимум)  | 21,5 mm   |
| Распорный фитинг (максимум) | 24 mm   |
| Подсказка                   | Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе. |

# AGILA

2470XSP125R07- $\phi$ 21,5-24

EAN 4031582340686



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

