

MAXTECH

PNP200x45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Poliuretanski, penasti
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	200 mm
Širina omotac	45 mm
dimenzija rupa osovina	8 mm
dužina glavnice	53 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	70 Šešelj A

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Maxtech
Tip	Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	70 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	140 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0.56 kg

