

PURETECH

PVR125X37-Ø15

EAN 4031582321289

Numero d'ordine 00030754



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,488 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	37 mm
Asse diametro del foro	15 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Durezza del Battistrada (A)	85 Shore A

PURETECH

PVR125X37-Ø15

EAN 4031582321289

Numero d'ordine 00030754



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

