

MAXTECH

PNP 200x50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	75 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	150 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,66 kg

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Polyuretan, Napěněný
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva kola	Černá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	70 Shore A

MAXTECH

PNP 200x50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657

Objednací číslo 00005570
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

