

# GALEA STAINLESS

5085YGM100R05-22X40

EAN 4031582356182



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● |

## 핵심 속성

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 제품명            | Galea stainless     |
| 하우징 유형         | 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터    |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg              |
| 전기 전도성         | ✓                   |
| 스테인리스          | ✓                   |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg              |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C              |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C               |
| 총높이            | 139 mm              |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 휠

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 차체 재질      | 폴리프로필렌, 전기 전도성  |
| 트레드 재질     | 열가소성 고무, 전기 전도성 |
| 베어링        | 플레인 베어링, 스테인리스  |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함        |
| 직경         | 100 mm          |
| 트레드 폭      | 30 mm           |
| 트레드의 경도(A) | 87 Shore A      |

## 하우징

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 재료      | 폴리아미드                |
| Fork 외형 | 단힘                   |
| 스위블 베어링 | 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개 |
| 오프셋     | 40 mm                |
| 회전 간섭   | 205 mm               |

## 피팅

|       |           |
|-------|-----------|
| 피팅 유형 | 고체 스템, 원형 |
| 볼트 직경 | 22 mm     |
| 볼트 길이 | 40 mm     |

# GALEA STAINLESS

5085YGM100R05-22X40

EAN 4031582356182



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

