

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Numéro de commande 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Double gorge pour tapis roulants
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	26 mm
Diamètre de l'alésage	15 mm
Longueur de moyeu	32 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech plus
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	240 kg
Capacité de charge à 6 km/h	200 kg
Capacité de charge statique	480 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Numéro de commande 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

