PRODUKTINFORMATION

ALPHA

3470UER125P30-13

EAN 4031582304329



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●●
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	160 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	155 mm
Samlet vægt	1,05 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	102,5 mm
Udfaldsdiameter	205 mm

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	64 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	13 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3470UER125P30-13

EAN 4031582304329

Bestillingsnummer 00003500

Product Drawings



