

## ZETA REVERSE

468BUAP125P63

EAN 4031582396430

Pasūtījuma numurs 00860878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Zeta reverse
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	300 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	240 kg
Statiskā kravnēsība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-30 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	164 mm
Kopējais platums	96 mm
Kopējais svars	3,043 kg

## RITENIS

Korpasa materiāls	Poliāmīds
Protectora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protectora platums	40 mm
Korpasa platums	40 mm
Protectora cietība (A)	92 Krasts A
Protectora cietība (D)	42 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, ļoti smaga
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	60 mm
Grozāms savienojums	235 mm
Kupola diametrs	96 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

# ZETA REVERSE

468BUAP125P63

EAN 4031582396430

Pasūtījuma numurs 00860878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

