

# PURETECH

DIK 150X32-Ø8,1

EAN 4031582070170  
Número de comanda 00000163



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Puretech |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg   |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg   |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C    |
| Pes total                  | 0,896 kg |

## RODA

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Material corporal                   | Acero de huellas                |
| Material de la banda de rodadura    | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing                          | Rodament de boles cònic         |
| Roda de color                       | Passivat blau                   |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespatlles          |
| Diametralització                    | 150 mm                          |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                           |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 8 mm                            |
| Longitud del cub                    | 36 mm                           |
| Corporació ample                    | 32 mm                           |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                      |

# PURETECH

DIK 150X32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Número de comanda 00000163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

