

PURETECH

DIK 150X32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Número de comanda 00000163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Rodament de boles cònic
Roda de color	Passivat blau
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8 mm
Longitud del cub	36 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Pes total	0,896 kg

PURETECH

DIK 150X32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Número de comanda 00000163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

