

NOVATECH

FTP 125x40-Ø20 HL50

EAN 4031582331745



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	50 mm
Largeur du corps de roue	40 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6204ZV
Convient pour/à	bt

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	480 kg
Capacité de charge à 6 km/h	400 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1,51 kg

NOVATECH


FTP 125x40-Ø20 HL50

EAN 4031582331745

Numéro de commande 00841087
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




NOVATECH

FTP 125x40-020 H150

EAN 4031582381745

Numéro de commande 00841087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.