

# ALPHA

3478UOJ108P62 T/G-SMALL

EAN 4031582396812

Номер заказа 00002499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта                  | Alpha                               |
| Тип корпуса                        | Фиксированное Колесная опора        |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 200 kg                              |
| Грузоподъемность статическая       | 400 kg                              |
| Диапазон температур (минимальный)  | -25 °C                              |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                               |
| Общая высота                       | 132 mm                              |
| Общая ширина                       | 85 mm                               |
| Общий вес                          | 0,438 kg                            |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                         |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо         |
| Подшипник               | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                    |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый                |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 108 mm                           |
| Ширина Протектор        | 36 mm                            |
| Ширина тела             | 36 mm                            |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D                   |

## КРОНШТЕЙН

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Материал   | Стальной лист, тяжелый  |
| Форма Вилы | Широкая                 |
| Цвет       | Пассивированный голубым |

## ФИТИНГ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 103 mm                 |
| Ширина пластины                          | 85 mm                  |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 77 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 60 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 77 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины               | 9 mm                   |

# ALPHA

3478UOJ108P62 T/G-SMALL

EAN 4031582396812  
Номер заказа 00002499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

