ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

LINEA

5941UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353242



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●●
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	130 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	260 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	148 mm
Общая ширина	82 mm

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецессионый шариковый подшипник
Цвет	Серый белый (RAL9002)
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	129 mm
Поворотное соединение	258 mm
Диаметр купола	52 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецессионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	20 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	95 mm
Ширина пластины	70 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	50 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5941UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353242

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия



Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH