

ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365

Numéro de commande 00804287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ○ ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta
Type de boîtier	Roulette fixe
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Statique Capacité de charge	1600 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	290 mm
Poids global	2,5 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	250 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, très lourde
Forme Chape	Galbé, Renforcé

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	117 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365

Numéro de commande 00804287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

