PRODUKTINFORMATION

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Type	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	150 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	300 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Samlet vægt	0,89 kg

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Zink støbt
Hjulbanemateriale	Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Leje	Præcisionskugleleje, Forseglet
Hjul farve	Metallic
Trådfang	Med trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	8,3 mm
Navlængde	35,5 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	75 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972

Bestillingsnummer 00024890

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH