

## КАРРА

9680IFP160P63 CL67

EAN 4031582366112

Номер заказа 00828533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●○○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Название продукта                  | Карра                                     |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора                 |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 350 kg                                    |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 280 kg                                    |
| Грузоподъемность статическая       | 700 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C                                     |
| Общая высота                       | 205 mm                                    |
| Общая ширина                       | 110 mm                                    |
| Общий вес                          | 4,136 kg                                  |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса        | Алюминий                                       |
|                         | мягкий   |
| Материал протектора     | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник               |
| Ось                     | Винт с гайкой                                  |
| Цвет Колесо             | Серый / без маркировки                         |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                              |
| Диаметр                 | 160 mm   |
| Ширина Протектор        | 50 mm  |
| Ширина тела             | 50 mm  |
| Твердость Протектор (A) | 68 Береговая A                                 |

## КРОНШТЕЙН

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Материал              | Чугун или кованный чугун, тяжелый               |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                              |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет                  | Пассивированный голубым                         |
| Офсет (Смещение)      | 58 mm   |
| Радиус поворота       | 140 mm  |
| Поворотное соединение | 280 mm  |
|                       | ✓   |
| Диаметр купола        | 111 mm  |

# КАРРА

9680IFP160P63 CL67

EAN 4031582366112

Номер заказа 00828533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ФИТИНГ

|   |                        |
|---|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 135 mm                 |
| Ширина пластины                             | 110 mm                 |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины                  | 11 mm                  |

# КАРРА

9680IFP160P63 CL67

EAN 4031582366112

Номер заказа 00828533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

