INFORMACIJE O PROIZVODU

STYLEA

5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582341140



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stylea
Tip	Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Električni provod	yes
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	68 mm
Ukupna širina	43 mm
Ukupna težina	0.12 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Grafitna crna (RAL9011)
ofset	25 mm
okretni radijus	53 mm
Otpor okretanju	106 mm
Prečnik kupole	23 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid električna provodljivost
materijal omotaca	Termoplastična guma, električna provodljivost
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Grafitna crna (RAL9011)
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	65 mm
Širina omotac	8 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
duzina glavcine	0 mm
Širina tela	8 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo	11 mm
Dužina stablo	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582341140

Broj porudžbine 00078572

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH