

LINEA LIGHT

5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

| | |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Linea light |
| Tipo | Rodízio giratório com travão da roda |
| Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 50 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 100 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C |
| Altura total | 68 mm |
| Largura geral | 46 mm |
| Peso geral | 0,1 kg |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Material da caixa | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Raio giratório | 67 mm |
| Interferência giratória | 134 mm |
| Diâmetro do dome | 23 mm |

RODA

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 65 mm |
| Largura do Piso | 13,9 mm |

ENCAIXE

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 10 mm |



Clube
Design
Deutscher



Prémio
Interzum



product
design
award

Prémio IF
Design

LINEA LIGHT

5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Clube
Design
Deutscher



Prémio
Interzum



product
design
award

Prémio IF
Design