INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LINEA LIGHT

5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403992



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Linea light
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	68 mm
Largura geral	46 mm
Peso geral	0,1 kg

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	67 mm
Interferência giratória	134 mm
Diâmetro do dome	23 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	65 mm
Largura do Piso	13,9 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	10 mm

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LIGHT


5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403992

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desenhos do produto





Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH