

# LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582382839

Modèle de référence: 5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W



## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea clinic                   |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 150 kg                         |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                         |
| Conducteur d'électricité        | no                             |
| Inoxydable                      | yes                            |
| Capacité de charge statique     | 450 kg                         |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                         |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                          |
| Hauteur                         | 130 mm                         |
| Largeur totale                  | 71 mm                          |
| Poids                           | 0.94 kg                        |
| Certification                   | Testé et surveillé par TÜV Süd |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## CHAPE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Déport                  | 40 mm   |
| Rayon d'encombrement    | 108 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 216 mm  |
| Diamètre du dôme        | 45.5 mm |

## ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 125 mm |
| Largeur du bandage       | 15 mm  |
| Largeur du corps de roue | 15 mm  |

## RACCORD

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Diamètre du trou central    | 32 mm |
| Longueur de la vis          | 50 mm |
| Position de la tige filetée | 7 mm  |
| Nombre de trous de fixation | 4     |

