

FOOTMASTER


FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Numéro de commande 00000107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Capacité de charge à 3 km/h	630 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	160 mm
Poids	17.54 kg

CHAPE

Déport	37 mm
Rayon d'encombrement	122 mm
Diamètre d'encombrement	244 mm
Diamètre du dôme	145 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	40 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

RACCORD

Longueur de la platine	145 mm
Largeur de la platine	145 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Numéro de commande 00800107

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

