INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,39 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Non défini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Dureté du bandage (A)	63 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numéro de commande 10011100

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH