

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694

Objednáací číslo 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statický Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,43 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	8 mm
Délka poklice	36,5 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694
Objednací číslo 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

