

# PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694

Objednáací číslo 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,43 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
	měkký
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru pro šroub	8 mm
Délka náboje	36,5 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

# PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694  
Objednáací číslo 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

