INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DURATECH

TOP 085x65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●●●
Ruído de movimento	●●○○○
Desgaste	●●●●●
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	650 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	520 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1300 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,54 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, pesada
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Branco natural
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	85 mm
Largura do Piso	65 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	65 mm
Largura do corpo	65 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D
Tipo de rolamento	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 085x65-Ø20 HL65


EAN 4031582331172

Número de encomenda 00832611

Desenhos do produto







© Copyright 2026 TENTE International GmbH