ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Не визначено
Матеріал протектору	Поліпропілен , м'який
Діаметр	82 mm
Протектор	96 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Діаметр Кульковий підшипник	52 mm
Кульковий підшипник	14 mm

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год	750 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656

Креслення продукту





