

PURETECH

DIK 075x25-Ø6,1

EAN 4031582070149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	55 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	110 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	0,22 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pasivēts ar zilu
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Ass atveres diametrs	6 mm
Rumbas garums	28 mm
Korpusa platums	25 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

PURETECH

DIK 075x25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Pasūtījuma numurs 00004955
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

