

# AGILA

2470UOK050P40

EAN 4031582301267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● ● |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Agila                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 50 kg                 |
| Conducció elèctrica        | No                    |
| Inoxidable                 | No                    |
| Tracidad de carga estàtica | 100 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -40 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C                 |
| Alçada total               | 69 mm                 |
| Pes total                  | 0,22 kg               |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 24 mm               |
| Scio de giro         | 49 mm               |
| Sterferencia de giro | 98 mm               |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                     |
| Material de la banda de rodadura    | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing                          | Rodament de boles cònic       |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles        |
| Diametralització                    | 50 mm                         |
| Banda de rodadura ample             | 19 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                    |

## FITACIÓ

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa de placa |
| Placa llarga                          | 60 mm          |
| Placa ampla                           | 60 mm          |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 38 mm          |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 48 mm          |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 38 mm          |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 48 mm          |
| Placa de diàmetre                     | 6,3 mm         |

# AGILA

2470UOK050P40

EAN 4031582301267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

