

# ALPHA

3478PJP125P62 65A

EAN 4031582409741  
Número de comanda 00061809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ●
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	180 kg
Tracidad de carga estàtica	360 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	155 mm
Àmplia general	85 mm
Pes total	0,717 kg

## RODA

Material corporal	Polipropilè
	suau
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	65 Shore A

## SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Color	Passivat blau

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	103 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

# ALPHA

3478PJP125P62 65A

EAN 4031582409741

Número de comanda 00061809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

