

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Habosított poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Fekete
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	175 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	44 mm
Test szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	70 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Maxtech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	75 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	150 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,3 kg

