AGILA

2477PJP075B10-11X31

EAN 4031582403787

Numéro de commande 00028076



CHAPE

Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	80 mm
Diamètre d'encombrement	160 mm
Diamètre du dôme	43 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	11 mm
Longueur de la tige	31 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	103 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0.34 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2477PJP075B10-11X31

EAN 4031582403787

Numéro de commande 00028976

Dessins du produit

