제품 정보

STEM

S70-10x35 / 11

EAN 4031582452723



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	샤프트
하우징 유형	액세서리
3km/h에서의 적재 용량	80 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	160 kg
총높이	6 mm
전체 체중	0.04 kg

피팅

피팅 유형	육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경	10 mm
스템 길이	35 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH