INFORMACIJE O PROIZVODU

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●○○○
Ishrana	●●●●●
otpornost na rdju	●●●●●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech heat
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	125 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	250 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	280 °C
Ukupna težina	0.34 kg

TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	grm sa suvim ležajem
Boja Tocak	Metalni
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	35 mm
dimenzija rupa osovina	8.4 mm
duzina glavcine	45 mm
Širina tela	35 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	95 Šor D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Broj porudžbine 00034267

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH