

# MAXTECH

PNR400x90-Ø20 HL74 TBL

EAN 4031582411058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	145 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	290 kg
전체 체중	3 kg

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	폴리우레탄, Foamed
베어링	롤러 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	400 mm
트레드 폭	90 mm
차축 홀 직경	20 mm
허브 길이	74 mm

