

KAPPA LOAD

9650FTP300P63 CL67

EAN 4031582314274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa load
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	1440 kg
Nosivost na 6 km/h	1200 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	2400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	355 mm
Ukupna širina	110 mm
Ukupna težina	14.79 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljusk	siroko, Ojacano
okretni lezaj	kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta
Boja	plavo cinkovano
ofset	70 mm
okretni radijus	222.5 mm
Otpor okretanju	445 mm
Lubrication nipple	1
Prečnik kupole	111 mm

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglični lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	300 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

KAPPA LOAD

9650FTP300P63 CL67

EAN 4031582314274

Broj porudžbine 00830239
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

