

DURATECH

TOP 085x95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	900 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	720 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,58 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	85 mm
Futófelület szélessége	95 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	95 mm
Test szélessége	95 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágó típusa	6204

