PRODUCTINFORMATIE

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●●●
Corrosieweerstand	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta stainless
Type	Bokwiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	640 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	117 mm
Totaal gewicht	2,09 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Kleur	Roestvrij staal

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	117 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	74 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	74 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864

Bestelnummer 00830199

Producttekeningen





