

## PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Tread hardness          | м'який                                      |
| Матеріал тіла           | Морозний цинк                               |
| Матеріал протектору     | Лита гума, чорний, електричний              |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник Герметичний |
| Колір Колесо            | Металік                                     |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем                     |
| Діаметр                 | 150 mm                                      |
| Протектор               | 32 mm                                       |
| Діаметр отвору Вісь     | 8,3 mm                                      |
| Довжина хаба            | 35,5 mm                                     |
| Ширина тіла             | 32 mm                                       |
| Твердість Протектор (A) | 75 Прибережна A                             |

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атриція               | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Puretech                   |
| Тип                                | Колесо                     |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 150 kg                     |
| Електропровідність                 | Так                        |
| Нержавіюча сталь                   | Ni                         |
| Статичний Вантажопідйомність       | 300 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C                      |
| Загальна вага                      | 0,89 kg                    |

# PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972

Номер замовлення 00024890  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

