



ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	28 mm
Type de roulement	6201

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 3 km/h	180 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.5 kg

Dessins du produit

