

## MAXTECH

UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Maxtech                                   |
| Тип                                | Колесо                                    |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 500 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Грузоподъемность статическая       | 1000 kg                                   |
| Диапазон температур (минимальный)  | -40 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                     |
| Общий вес                          | 0,91 kg                                   |

## КОЛЕСО

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                                              |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный                              |
| Подшипник               | Роликовый (Игольчатый)<br>подшипник Нержавеющая сталь |
| Диаметр                 | 200 mm                                                |
| Ширина Протектор        | 50 mm                                                 |
| Диаметр отверстия Ось   | 20 mm                                                 |
| Длина хаба              | 58 mm                                                 |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                                        |

