

ALPHA

3470DYR125P62

EAN 4031582377088
Objednáací číslo 00028776

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12532 – Přepavní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	155 mm
Celková šířka	75 mm
Celková hmotnost	1,15 kg

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Valivé ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	37 mm
Šířka těla	37 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	40 mm
Radius otočení	102,5 mm
Otočné rušení	205 mm
Průměr otočné kamery	75 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	105 mm
Šířka desky	80 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	77 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	60 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	77 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Průměr otvoru dlahy	9 mm

ALPHA

3470DYR125P62

EAN 4031582377088
Objednáací číslo 00028776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

