

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Номер замовлення 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●○○○

Атритація ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech heat
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	50 kg
Статичний Вантажопідйомність	100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	134 °C
Загальна вага	0,084 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Термопластична синтетика, Термостійкість
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Сухий втулка підшипника
Колір Колесо	Чорний
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	27 mm
Ширина тіла	25 mm
Твердість Протектор (D)	80 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Нержавіюча сталь	✓
------------------	---

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Номер замовлення 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

