

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Номер замовлення 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●○○○

Атритация ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Duratech heat

Тип Колесо

Стандартний EN12530 — Катери пристроїв

Обвантажопідйомність 3 км/год 50 kg

Нержавіюча сталь ✓

Статичний Вантажопідйомність 100 kg

Діапазон температур (мінімальний) -40 °C

Діапазон температур (максимальний) 134 °C

Загальна вага 0,084 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Термопластична синтетика, Термостійкість
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Сухий втулка підшипника
Колір Колесо	Чорний
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	27 mm
Ширина тіла	25 mm
Твердість Протектор (D)	80 Прибережна D

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Номер замовлення 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

