

DURATECH

U00080X34-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	80 mm
Largura do Piso	34 mm
Diâmetro do furo do eixo	12 mm
Comprimento do cubo	44,4 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	200 kg
Capacidade de carga estática	400 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,078 kg

DURATECH

U00080X34-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

