

NOVATECH

RK.ETP080X62-Ø47X18

EAN 4031582369526

Objednáací číslo 00832666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu

Novatech

Typ

Kolo

Nosnost 3 km/h

600 kg

Statická Nosnost

1200 kg

Rozsah teploty (minimální)

-20 °C

Teplotní rozsah (maximální)

60 °C

KOLO

Materiál středu

Nedefinováno

Materiál běhounu

Polyprpylen měkký

Průměr

80 mm

Šířka Běhoun

62 mm

Tvrdost Běhoun (A)

92 Obuv A

Průměr Kuličkové ložisko

47 mm

Šířka Kuličkové ložisko

18 mm

TECHNICKÉ VÝKRESY

