# LUMINA

## 5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011

EAN 4031582338379



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●●○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Lumina |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 40 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 80 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 71,5 mm |
| Àmplia general | 55 mm |
| Pes total | 0,11 kg |
| Tipus de cara | Avió |

### SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Poliamida |
| Forquilla Forma | Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula |
| Scamiento giratorio | Espiga, Swiveling |
| Color | alumini blanc (similar RAL9006) |
| Desplaçament | 20 mm |
| Scio de giro | 66,5 mm |
| Sterferencia de giro | 133 mm |
| Dome Dictel | 23 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing | Coixinet llis tub Separador |
| Eix | Riveció |
| El Banda de rodadura Color | Grafit negre (RAL9011) |
| Roda de color | alumini blanc (RAL9006) |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 50 mm |
| Banda de rodadura ample | 10 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 0 mm |
| Longitud del cub | 0 mm |
| Corporació ample | 10 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 90 Shore A |

### FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Forat cec per a la B10 |
| Pern Diàmetre del forat | 10 mm |

Premi Red Dot Disseny Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LUMINA


5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011

EAN 4031582338379

Número de comanda 00079115

**Plànols del producte**



Premi Red Dot Disseny Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH