



CHAPE

Rayon d'encombrement	49 mm
Diamètre d'encombrement	98 mm
Diamètre du filetage	10 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	8 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	15 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	59 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.11 kg