

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	○ ○ ○ ○ ○
运动噪音	○ ○ ○ ○ ○
损耗	○ ○ ○ ○ ○
耐腐蚀性	○ ○ ○ ○ ○

核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	550 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	550 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	90 °C
总高	102 mm
总宽度	86 mm
总重量	1.1 kg

支架

颜色	白色
偏移量	46 mm
旋转半径	77.5 mm
转向干涉	155 mm
圆顶直径	86 mm

轮子

轴承	滚柱轴承，阻尼
轮子颜色	黑色
直径	63 mm
胎面宽度	30 mm
轮体宽度	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236

订单号 00062142

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

