

**BASETECH**

POR125X40-Ø12 HL48 NATUR

EAN 4031582410419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

**ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●○○

**ОСНОВНИ АТРИБУТИ**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Basetech                         |
| Тип                                | Колело                           |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 200 kg                           |
| Статичен Товароносимост            | 400 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Общо тегло                         | 0,204 kg                         |

**КОЛЕЛО**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото      | Полипропилен                      |
| Материал на реазбата    | Идентично с тяло на Колело        |
| Лагер                   | Ролков лагер                      |
| Предпазители за резби   | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 125 mm                            |
| Ширина на Резба         | 40 mm                             |
| Диаметър на отворите Ос | 12 mm                             |
| Дължина на центъра      | 48 mm                             |
| Твърдост на Резба (D)   | 65 Бръснач D                      |

# BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48 NATUR

EAN 4031582410419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

